



Philips Espectáculo MSR

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Graças a uma temperatura de cor otimizada e a um índice de composição de cores elevado, a lâmpada MSR Hot Restrike cria a "luz do dia" perfeita em qualquer condição. De igual modo, o design da lâmpada de extremidade única permite a re-ignição a quente, o que assegura iluminação de tipo luz do dia e está sempre imediatamente disponível uma excelente composição de cores. Incorporam igualmente a tecnologia inovadora P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas e, como tal, prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Benefícios

- Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time
- Cor da luz do dia perfeita, devido à temperatura de 6000 K com excelentes características de cor necessárias para palco
- Sem movimento de oscilação
- High lumen output
- High beam intensity
- Hot re-ignition is possible ensuring the availability of the light at any time

Características

- Philips Pinch Protection
- MSR filling
- Geometria de tubos de descarga otimizada
- Eficiência elevada
- Single ended lamp concept
- Capacidade de reacendimento a quente

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Aplicação

- Indoor and outdoor filming
- Teatros
- Fotografia profissional
- Simulação solar


Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


Versions



Desenho dimensional





| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|----------|---------|------|---------|---------|-----|---------|---------|----|---------|
| MSR 1200 | 40 mm | 10,0 | 106 | 108 mm | 107 | 200 | 67 mm | 65 | 63 mm |
| HR 1CT/2 | | mm | mm | | mm | mm | | mm | |



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|----|---------|
| MSR 575 | 30 mm | 7,0 | 69 mm | 71 mm | 70 | 145 mm | 43 mm | 42 | 41 mm |
| HR 1CT/4 | | mm | | | mm | | | mm | |

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Desenho dimensional



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|------|---------|
| MSR 200 | 20 mm | 5,0 | 38 mm | 40 mm | 39 | 80 mm | 24 mm | 23,5 | 23 mm |
| HR 1CT/4 | | mm | | | mm | | | mm | |

| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F (max) | F | F (min) |
|----------|---------|-----|---------|---------|----|---------|---------|------|---------|
| MSR 400 | 23 mm | 6,0 | 59 mm | 61 mm | 60 | 110 mm | 24 mm | 23,5 | 23 mm |
| HR 1CT/4 | | mm | | | mm | | | mm | |

Informações gerais

Posição de funcionamento UNIVERSAL

Informações gerais

| Order Code | Full Product Name | Casquilho-Base |
|------------|-------------------|----------------|
| 22105000 | MSR 575 HR 1CT/4 | G22 |
| 22796000 | MSR 400 HR 1CT/4 | GZZ9.5 |

| Order Code | Full Product Name | Casquilho-Base |
|------------|-------------------|----------------|
| 41604400 | MSR 200 HR 1CT/4 | GZY9.5 |
| 92606400 | MSR 1200 HR 1CT/2 | G38 |

Dados técnicos de luminosidade

| Order Code | Full Product Name | Temperatura de cor | |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | correlacionada | Fluxo luminoso (Mín.) |
| 22105000 | MSR 575 HR 1CT/4 | 6000 K | 43.200 lm |
| 22796000 | MSR 400 HR 1CT/4 | 5830 K | 28.080 lm |

| Order Code | Full Product Name | Temperatura de cor | |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | correlacionada | Fluxo luminoso (Mín.) |
| 41604400 | MSR 200 HR 1CT/4 | 6000 K | 12.000 lm |
| 92606400 | MSR 1200 HR 1CT/2 | 6000 K | - |

Dados elétricos e de funcionamento

| Order Code | Full Product Name | Corrente de lâmpada (Nom.) |
|------------|-------------------|----------------------------|
| 22105000 | MSR 575 HR 1CT/4 | 6,75 A |
| 22796000 | MSR 400 HR 1CT/4 | 7 A |

| Order Code | Full Product Name | Corrente de lâmpada (Nom.) |
|------------|-------------------|----------------------------|
| 41604400 | MSR 200 HR 1CT/4 | 3,3 A |
| 92606400 | MSR 1200 HR 1CT/2 | 13,5 A |

Controles e regulação

| Order Code | Full Product Name | Intensidade regulável |
|------------|-------------------|-----------------------|
| 22105000 | MSR 575 HR 1CT/4 | Sim |

| Order Code | Full Product Name | Intensidade regulável |
|------------|-------------------|-----------------------|
| 22796000 | MSR 400 HR 1CT/4 | Sim |

Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

| Order Code | Full Product Name | Intensidade regulável |
|------------|-------------------|-----------------------|
| 41604400 | MSR 200 HR 1CT/4 | - |

| Order Code | Full Product Name | Intensidade regulável |
|------------|-------------------|-----------------------|
| 92606400 | MSR 1200 HR 1CT/2 | Sim |

